

## HEDI

### Motalica za kabele G7 s kliznim prstenom za F, B, PL i CZ, tip: SR



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081112 SR
GTIN	4003644022571
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

S utičnicama za **zemlje F, B, PL i CZ.**

SR izvedba s kliznim prstenom sprječava petljanje vodova. Dvostruko vođeni kontakti kliznog prstena omogućuju jednostavan i siguran rad.

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 44
prikladno za zemlje	Francuska
Mrežni napon	250 V
Duljina kabela	40 m
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Boja kabla	narančasto

Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Razred kabla	H07BQ-F
Struktura kabla	3G1,5
Broj utičnica	4
Materijal za kućišta	Puna plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele