

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235000 14
GTIN	4062406251307
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija bušenja: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

Duljina drške L _s	50 mm
Ø drške D _s	20 mm
Seriya	HOLEX Pro
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 1 (TX6;0,4Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT05T204 / XOMT05T204
Nazivni Ø D	14

Korisna duljina L_1	31 mm
Ukupna duljina L	96 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	46 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX6	659922 TX6
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200