

**HOLEX****Držac za glodače glave oblik A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301027 16
GTIN	4062406251918
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	38 mm

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža