

**Držac za glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301017 27
GTIN	4062406251888
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	21 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža