

**Držac alata s MK drškom oblik A, SK 40 kratko, MK unutarnji: 4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301245 4 |
| GTIN | 4062406252267 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

- **Brušeno izvana i iznutra.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm |
| Morse konus, unutarnji | 4 |
| Vanjski Ø D | 48 mm |
| Prihvat | SK 40 kratko |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 8 μm |
| Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |

