



Držač alata s MK drškom oblik A, SK 40 kratko, MK unutarnji: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301245 2
GTIN	4062406252243
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- **Brušeno izvana i iznutra.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Morse konus, unutarnji	2
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 µm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

