



Držac alata s MK drškom oblik A, SK 50 kratko, MK unutarnji: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301255 3
GTIN	4062406252281
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- **Iznutra i izvana brušeno.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Točnost rotacije: $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 65 mm

Vanjski \varnothing D: 40 mm

Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	3
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Vanjski \varnothing D	40 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 8 \mu\text{m}$

Vrsta proizvoda

Prihvatni adapter