

Garant**Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, široko, duljina: 160mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366321 160
GTIN	4062406252311
Razred artikla	31Z

Opis

Izvedba:**Točnost:** Tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 48 HRC.**Prednost:**

- **Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.**
- **Skraćivanje vremena namještanja.**

Tehnički opis

Visina	25 mm
Visina	37 mm
Visina	42 mm
Visina	45 mm
Visina	47 mm
širina	10 mm

Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Par paralelnih pločica, 160×10Donja strana magnetska visina 47 mm	366327 47
Par paralelnih pločica, 160×10Donja strana magnetska visina 42 mm	366327 42
Par paralelnih pločica, 160×10Donja strana magnetska visina 45 mm	366327 45
Par paralelnih pločica, 160×10Donja strana magnetska visina 37 mm	366327 37
Par paralelnih pločica, 160×10Donja strana magnetska visina 25 mm	366327 25