

Garant GRIDLINE

Umetak za ladice s prihvatom za alate, 26×20G, za prihvate alata: HSK40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	970708 HSK40
GTIN	4062406252694
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).**

Napomena:

VDI20 prihvatni odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.
HSK katalogske veličine odgovaraju prihvatom za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Korisna površina ladice u G: 26×20

visina bez prihvata za alata: 60 mm

Broj prihvata za alat: 60

Razmak osi A: 79 mm

prikladno za ladice korisne širine u G: 26

prikladno za ladice korisne dubine u G: 20

Tehnički opis

Razmak osi A	79 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	26
visina bez prihvata za alata	60 mm
Broj prihvata za alat	60
prikladno za ladice korisne dubine u G	20

Korisna površina ladice u G	26x20
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Umetak za ladice

Pribor

Plastični tuljci tip HSK40	947390 HSK40
----------------------------	--------------