

HOLEX
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 28mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235000 28
GTIN	4062406252908
Razred artikla	22L

Opis
Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija bušenja: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT093608 / XOMT093605
Ø drške D _s	32 mm
Nazivni Ø D	28
Broj oštrica Z	1
Serija	HOLEX Pro
Korisna duljina L ₁	59 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 4 (TX9;1,2Nm)

Duljina drške L_s	60 mm
Ukupna duljina L	143 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,3 mm
Duljina izboja L_A	83 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošču
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX9	659922 TX9
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200