

**HOLEX****HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4xD, Ø DC: 29,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235010 29,5
GTIN	4062406253608
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija rupe:** -0,05 / +0,3 mm

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

**Dio isporuke:**

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Preporuka:**

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
------------------------------	-------

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Broj oštrica Z	1
Seriya	HOLEX Pro
Korisna duljina L <sub>1</sub>	119 mm
Nazivni Ø D	29,5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT093608 / XOMT093605
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Ukupna duljina L	203 mm
Maksimalna granica prilagodbe V <sub>max</sub>	0,3 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	143 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX9	659922 TX9
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200