

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 3xD, Ø DC: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235005 28
GTIN	4062406253233
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Serijska	HOLEX Pro
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT093608 / XOMT093605
Nazivni Ø D	28
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	87 mm

Duljina drške L_s	60 mm
Ukupna duljina L	171 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,3 mm
Duljina izboja L_A	111 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mmza Torx® Torx® profil TX9	659922 TX9
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200