

**HOLEX****HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4xD, Ø DC: 24,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235010 24,5
GTIN	4062406253530
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija rupe:** -0,05 / +0,3 mm

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

**Dio isporuke:**

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Preporuka:**

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
------------------------------	-------

Seriya	HOLEX Pro
Broj oštrica Z	1
Nazivni $\varnothing$ D	24,5
$\varnothing$ drške $D_s$	32 mm
Korisna duljina $L_1$	99,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 4 (TX9;1,2Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT093608 / XOMT093605
Ukupna duljina L	181 mm
Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$	0,3 mm
Duljina izboja $L_A$	121 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX9	659922 TX9
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200