

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235000 18
GTIN	4062406252779
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija bušenja: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	39 mm
Nazivni Ø D	18
Ø drške D _s	25 mm
Serijski broj	HOLEX Pro
Broj oštrica Z	1
Duljina drške L _s	56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT06T205 / XOMT06T204

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Ukupna duljina L	122 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	56 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX7	659922 TX7
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200