

**HOLEX****HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235000 34
GTIN	4062406252960
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija bušenja:** -0,1 / +0,25 mm

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

**Dio isporuke:**

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 5 (TX15;3Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	71 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT110408 / XOMT110406
Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
Serija	HOLEX Pro
Nazivni Ø D	34
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm

Broj oštrica Z	1
Ukupna duljina L	159 mm
Maksimalna granica prilagodbe $V_{\max}$	0,35 mm
Duljina izboja $L_A$	99 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošču
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mmza Torx® Torx® profil TX15	659922 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500