

HOLEX
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 3xD, Ø DC: 39,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235005 39,5
GTIN	4062406253363
Razred artikla	22L

Opis
Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

Duljina drške L _s	70 mm
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	121 mm
Serija	HOLEX Pro
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT13M510 / XOMT13M506
Ø drške D _s	40 mm
Nazivni Ø D	39,5

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 6 (TX15;3Nm)
Ukupna duljina L	222 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,35 mm
Duljina izboja L_A	152 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX15	659922 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500