

**HOLEX****HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 36mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 235000 36     |
| GTIN           | 4062406252984 |
| Razred artikla | 22L           |

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija bušenja:** -0,1 / +0,25 mm

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

**Dio isporuke:**

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Tehnički opis**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Korisna duljina L <sub>1</sub>   | 76 mm                   |
| Duljina drške L <sub>s</sub>     | 70 mm                   |
| Nazivni Ø D                      | 36                      |
| Serijski broj                    | HOLEX Pro               |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
| Ø drške D <sub>s</sub>           | 40 mm                   |
| Broj oštrica Z                   | 1                       |

|  |  |
|--|--|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice   | 232980 6 (TX15;3Nm)                              |
| Ukupna duljina L                               | 176 mm   |
| Maksimalna granica prilagodbe $V_{\max}$       | 0,35 mm  |
| Duljina izboja $L_A$                           | 106 mm   |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D  |
| Drška  | ISO 9766   |
| Primjena bušilice                              | uvjetovan izbočenošću                            |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano ukošeni izlaz                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje                      |
| Unutarnje hlađenje                             | da   |
| Strategija rezanja                             | HPC  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX15  | 659922 TX15 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500  |