

HOLEX**ER stezna čahura za ureznike, ER 25, nazivni stezni Ø d: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309457 9
GTIN	4062406254117
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- Stezanje ureznika preko obodnog mehanizma s kuglicom.
- Ugrađeni mehanizam za brzu zamjenu.
- Stezne čahure za ureznike slične DIN 6499 / ISO 15488.

Prednost:

Brza izmjena opružnim mehanizmom. Nije potrebno pričvršćivanje vijcima četverokut ureznika.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Napomena:

Steže samo na nazivni Ø. **Nije prikladno za precizni držač za ER čahuru CENTRO P.**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ER 25
Vanjski Ø D	25 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

