

Garant**Hidrostezni držač VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319754 20
GTIN	4062406254506
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Jedinstveno stezanje, steže h6 i h7 – drške. S prednje strane držača laserska gravura i vijak za izravnavanje za jednostavnu i jednoznačnu orijentaciju držača za unutarne tokarenje. Uključujući i vijak za namještanje duljine. Prikladno za unutarne hlađenje. Dva pričvrtna vijka za najbolju pristupačnost, bez obzira na to je li riječ o glavnom ili protuvretenu. Uključujući i kuglastu mlaznicu za rashladno sredstvo.

Prednost:

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

Upotreba:

Prikladno za bušenje, razvrtnje, spuštanje i primjenu držača za unutarne tokarenje.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	42 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Težina	0,6 kg

Vanjski Ø D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	64 mm
Prihvat	VDI 40
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava