

**Garant****Hidrostezni držač Ø drške 32 mm, ØD1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319751 16
GTIN	4062406254513
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

Jedinstveno stezanje, steže h6 i h7 – drške. S prednje strane držača laserska gravura i vijak za izravnavanje za jednostavnu i jednoznačnu orijentaciju držača za unutarnje tokarenje. Uključujući i vijak za namještanje duljine. Prikladno za unutarnje hlađenje. Fleksibilna primjena na svakom tipu tokarilice.

**Prednost:**

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

**Upotreba:**

Prikladno za bušenje, ribanje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

**Tehnički opis**

Navoj M	22
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	59 mm
Duljina izboja A-dimenzija	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	41 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Širina B	50 mm
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava