

Garant**Hidrostezni držač Ø drške 40 mm, ØD1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319752 16
GTIN	4062406254537
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Jedinstveno stezanje, steže h6 i h7 – drške. S prednje strane držača laserska gravura i vijak za izravnavanje za jednostavnu i jednoznačnu orijentaciju držača za unutarnje tokarenje. Uključujući i vijak za namještanje duljine. Prikladno za unutarnje hlađenje. Fleksibilna primjena na svakom tipu tokarilice.

Prednost:

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

Upotreba:

Prikladno za bušenje, ribanje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	69 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Navoj M	22

Duljina izboja A-dimenzija	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Širina B	56 mm
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava