

**HOLEX****Ideal-škare za lim s 2K drškom, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 260mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	766043 260
GTIN	4062406254834
Razred artikla	72D

## Opis

### Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Mikro nazubljena. Glava škara od **visoko kvalitetnog čelika** (HRC 58 – 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim umetkom, koji štiti ruke.

**Područje rezanja:** limovi do 1,8 mm; V2A limovi do 1,2 mm.

### Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

## Tehnički opis

Duljina oštrice	33 mm
ukupna duljina	260 mm
Primjena	lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare