

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, s unutarnjim hlađenjem, SK 40 A = 120, stezni raspon: 1-6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

- Vanjski i unutarnji konus brušeni.
- Drške tvrdo zavijčane.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Izrazito tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za konstrukciju alata i kalupa.

Veliko područje rada i optimizirana kontura za smanjene vibracije. Hlađenje pomoću stezne čahure alatom ili duž drške.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,

GARANT stezna čahura br. 309563,

ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	42 mm
-------------	-------

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Stezni raspon	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Korisna duljina L _N	20 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 5 mm	309572 5
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 6 mm	309572 6
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 6 mm	309573 6
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 4 mm	309572 4
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 4 mm	309573 4
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 1 mm	309573 1
	309573 3

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 3 mm

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 5 mm

309573 5

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 1 mm

309572 1

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 3 mm

309572 3

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308835 40

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 2 mm

309573 2

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 2 mm

309572 2