

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, HSK-A 63 A = 120, Stezni raspon:  
1-6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304982 1-6    |
| GTIN           | 4250261554156 |
| Razred artikla | 34F           |

**Opis****Izvedba:**

- HSK dosjedne površine obrađene.
- Drške tvrdo zavijčane.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

**Prednost:**

Veliko područje rada i optimizirana kontura za smanjene vibracije. Hlađenje pomoću stezne čahure alatom ili duž drške.

Izrazito uska konstrukcija omogućuje obradu teško dostupnih elemenata npr. u izradi alata i kalupa.

**Upotreba:**

Za prihvatanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.

**Dodatni pribor:**

**ALBRECHT stezne čahure br. art. 309572 i 309573.**

Nasadni ključ br. 309890, **GARANT stezna čahura br. 309563.**

**Tehnički opis**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø D <sub>1</sub> | 10,1 mm |
| Ø D <sub>2</sub> | 13,5 mm |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 120 mm                            |
| Vanjski Ø D                                | 44 mm                             |
| Stezni raspon                              | 1 - 6 mm                          |
| Korisna duljina L <sub>N</sub>             | 30 mm                             |
| Prihvat                                    | HSK-A 63 A = 120                  |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Balluffchip rupe                           | da                                |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 4 mm | 309573 4 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 3 mm | 309572 3 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 3 mm | 309573 3 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 6 mm | 309573 6 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 5 mm | 309572 5 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 2 mm | 309573 2 |
| Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 2 mm | 309572 2 |
|                                                                        | 309572 4 |

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni  
stezni Ø d 4 mm

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni  
stezni Ø d 1 mm

309572 1

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 5  
mm

309573 5

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni  
stezni Ø d 6 mm

309572 6

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 1  
mm

309573 1