


**DNMG 150604, Vrsta: HBT130**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150604 HBT130 Vrsta: HBT130  
 Lomač odvojenih čestica: MM  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Lomač odvojenih čestica	MM
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT130
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje