

**Mehanička stezna čahura vanjsko stezanje, Vanjski Ø D: 90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370126 90
GTIN	4059245292554
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Za stezanje izradaka sa složenim konturama, za 5-stranu obradu.
- Najmanja dubina stezanja od 2 mm.
- Stezni hod 0,3 mm.

**Materijal:**

Aluminij visoke čvrstoće.

**Dio isporuke:**

Stezni prsten za obradu.

**Tehnički opis**

Izvedba	Vanjsko stezanje
Visina H	35 mm
Maksimalna dubina obrade T	15 mm
Stezni podizaj	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

## Pribor

Prihvat za mehaničku steznu čahuru Vanjski Ø D 90 mm

370125 90