

## Unutarnja četka NOVOFLEX-B Zrno SiC120, tip: 38



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 574490 38     |
| GTIN           | 4013349528230 |
| Razred artikla | 57L           |

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirajuća unutarnja četka s fleksibilnim **kuglicama od silicij-karbida**. Ukupna duljina 200 mm.

#### Upotreba:

Za **skošavanje bridova, završnu obradu površina i honanja**. Izrađuju se **ravnomjerno brušene površine** s velikim nosivim udjelom. Primjena ručnih bušilica i brusilica. Preporučeni broj okretaja 350 – 700 min<sup>-1</sup>, kontaktno vrijeme 20 – 40 sekundi.

#### Napomena:

Ne koristiti na suho, već upotrijebiti s uljem za brušenje br. 084205.

### Tehnički opis

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| prikladno za Ø bušenja         | 35,1 - 38 mm                |
| Ø četke D <sub>1</sub>         | 41 mm                       |
| Radna dužina L <sub>3</sub>    | 70 mm                       |
| Ø drške D <sub>s</sub>         | 5,7 mm                      |
| Serija                         | NOVOFLEX-B                  |
| Materijal opreme               | Silicijev karbid            |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC                         |
| Granulacija                    | 120                         |
| preporučeni broj okretaja      | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Vrsta proizvoda                | Unutarnja četkica           |

---

**Pribor**

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 20 l

084205 20

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 5 l

084205 5

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 0,25 l

084205 0,25