

Garant**Polni nastavak, par, za tip: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	382025 600
GTIN	4062406258214
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Opcija 1

Ø obratka: 40 – 300 mm

Opcija 2

Ø obratka: 158 – 500 mm

Opcija 3

okomito maks. opterećenje: 400 kg

Opis:**Opcija 1:** promjer obratka 40 – 300 mm.**Opcija 2:** promjer obratka 158 – 500 mm.**Opcija 3:** okomito maks. opterećenje: 400 kg.**Upotreba:**

Za montažu na steznu površinu magneta za podizanje. Na taj se način mogu podizati obratci različitih promjera. Optimirana pristupačnost u pojedinačnim situacijama.

Odgovara:

Magnet za podizanje tereta LM1 br. 382020 vel. 300 i 600.

Dio isporuke:

Uključuje i pričvrstne vijke i pritezne vijke za svornjake za prijevoz okomitih tereta.

Napomena:**Uključajte magnete za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!**

Maksimalna nosivost varira ovisno o opciji.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Komad stupa

Pribor

Magnet za podizanje tereta LM1 maks. nosivost 600 kg

382020 600