

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 350 / 300 kg tamna Eluplan ploča, tip: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920306 2000
GTIN	4062406261672
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol **bez** reznih limova, nije moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
širina	2000 mm
Težina	98 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Dubina	750 mm

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	610 - 1200 mm
Brzina podizanja	22 mm/s
maksimalna nosivost	300 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	300 kg
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol