



## Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613810 5
GTIN	4013288214171
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

#### Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 8; 10; 13; 17; 19

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613610

### Tehnički opis

Broj ključeva	5
---------------	---

Dimenzije širine ključa	metrički
Oznaka proizvođača	6003 Joker 5 komplet 1
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromiran
Metrički sustav mjera	da
Colni sustav mjera	ne
Dugačka izvedba	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

---

## Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613800 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613800 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613800 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613800 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613800 10