

Garant GRIDLINE

Radionički stol, 3 ladice s lijeve strane, otvoren u sredini, vrata i 1 ladica s desne strane, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921144 2000
GTIN	4062406352424
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište u sredini, koje omogućuje ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 125

Visina vrata (desno) mm: 375

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Radna ploča duljina	2000 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Podgradnja širina	1900 mm
Težina	172 kg
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Visina	850 mm
Korisna širina ladica u G	20
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003