



Ljepljiva traka ojačana vlaknima, svijetlo zeleno, Širina×Duljina (mm×m): 50X50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 4621 je selotejp ojačan pletivom koji je prikladan za univerzalnu vanjsku upotrebu. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno. Osim toga, nudi lako **odmatanje bez uvijanja** selotejpa, voodootporan, UV otporan i uklonjiv bez ostataka unutar 8 tjedana.

S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!

Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u fluorescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Duljina	50 m
Sposobnost širenja	22 %
postojanost na temperaturi do	95 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	34 N/mm
Vlačna čvrstoća	540 N/mm
finoća mreže	100 mesh
Boja	svijetlo zeleno
Debljina	0,13 mm
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
vrsta lijepljive trake	jednostrano
širina	50 mm
Oznaka proizvođača	4621
s odvajajućim slojem (liner)	ne
ljepilo	Akrilat
Temperatura skladištenja	15 - 25 °C
Materijal nosača	Tkanina
Atribut imena proizvoda	svijetlo zeleno
Vrsta proizvoda	Selotejp