

Garant GRIDLINE

Radionički stol, 3 ladice s lijeve strane, otvoren u sredini, vrata i 1 ladica s desne strane, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921147 2000
GTIN	4062406262174
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište u sredini, koje omogućuje ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 125

Visina vrata (desno) mm: 375

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. **Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Visina	850 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Težina	155 kg
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Podgradnja širina	1900 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12