



**Ljepljiva traka ojačana vlaknima 4-dijelna garnitura, narančasto,
Širina×Duljina (mm×m): 38X25**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083611 38X25
GTIN	4042448168436
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 4671 ima nosivo pletivo od viskoznih vlakana, **nije reflektirajuća, fluorescentna je** i prikladna za skoro **svaku vrstu namjene**. Lako se može **trgati rukom, uklanja se bez ostataka**, lijepi i na **hrapave površine** i **može se pisati po njoj**.

S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!

Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u fluorescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	4671
finoća mreže	120 mesh
s odvajajućim slojem (liner)	ne
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Materijal nosača	Tkanina
ljepilo	Prirodni kaučuk
Vlačna čvrstoća	7 N/mm
Sposobnost širenja	9 %
postojanost na temperaturi do	140 °C
Boja	narančasto
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Duljina	25 m
širina	38 mm
Debljina	0,28 mm
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	0,35 N/mm
Atribut imena proizvoda	narančasto
Vrsta proizvoda	Selotejp