

**Ljepljiva traka za ambalažu, prozirno, Širina×Duljina (mm×m): 50X66****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083678 50X66
GTIN	4042448164964
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, **tiho se odmotava.**

Tesapack® Eco & Strong je **ekološka** PP traka za pakiranje od 100 % recikliranog materijala.

Tehnički opis

Duljina	66 m
Oznaka proizvođača	58153
Sposobnost širenja	80 %
postojanost na temperaturi do	120 °C
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Boja	prozirno
širina	50 mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
količina ljepljivih traka	1
Materijal nosača	PP folija

Debljina	0,056 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	25 N/mm
ljepilo	Akriat
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Vlačna čvrstoća	400 N/mm
Temperatura skladištenja	15 °C
Atribut imena proizvoda	prozirno
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

Profesionalna ručna naprava za odmatanje	083676
--	--------