

**Garant****Set udarnih svrdla od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 5-12mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 789015 5-12   |
| GTIN           | 4062406262976 |
| Razred artikla | 71C           |

**Opis****Izvedba:**

Upečatljiv i agresivan vrh omogućuje aktivno centriranje i optimalno vođenje tijekom postupka bušenja. Inovativni dizajn za glavu s kratkim ravnim pristupom za značajno brže bušenje uz značajno veću stabilnost, čak i u armiranom betonu. Spiralni oblik optimiziran za vibracije s ojačanom jezgrom. Promjer jezgre i spiralni nagib jezgre svrdla precizno su međusobno usklađeni i time osiguravaju učinkovit prijenos snage s udarne bušilice na vrh od tvrdog metala.

**Prednost:**

- **Kratko spiralno pokretanje i konkavno oblikovane stezne površine (učinak grabljenja) osiguravaju brz prijenos materijala od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan za bušenje rupa za klinove.**
- **Dodatno, specijalno oblikovano rezanje jezgre: učinkovito razbijanje betona.**

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

**Sadržaj:**

Udarno svrdlo br. 789010: Po 1 kom.

vel. 5; 6; 8 duljina 110 mm

vel. 6; 8; 10; 12 duljina 160 mm

Pohrana u: Plastična kaset

**Napomena:**

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

## Tehnički opis

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal                  | HM                |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška                            | SDS Plus          |
| Vrsta proizvoda                  | Svrdlo za kamen   |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm  | 789010 6X110  |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm  | 789010 5X110  |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm | 789010 12X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm  | 789010 8X160  |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm | 789010 10X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X110 mm  | 789010 8X110  |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm  | 789010 6X160  |