



Ručni magnetski podizač, tip: MHL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085971 MHL
GTIN	5012095619260
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Jednostavno i brzo podizanje malih čeličnih komada ili ploča.

maksimalna horizontalna magnetska sila: 150 N

Visina: 85 mm

Duljina: 130 mm

širina: 28 mm

Težina: 0,42 kg

Tehnički opis

širina	28 mm
Visina	85 mm
Težina	0,42 kg
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Duljina	130 mm
maksimalna horizontalna magnetska sila	150 N
Vrsta proizvoda	Magnetski podizač

