

**Traka za podne oznake iznimno čvrsto, boja: WHITE****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 083639 WHITE |
| GTIN           | 763081410426 |
| Razred artikla | 08M          |

**Opis****Izvedba:**

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

**3M™ 971** je selotejp vrlo otporan na trošenje i razvijen je posebno za upotrebu na najzahtjevnijim područjima. Pruža jasne oznake čak i na površinama gdje stalno prometuju viličari i gdje se često premještaju palete. U slučajevima gdje se često mijenjaju radnje u postupku, kod promjena se može brzo i čisto ukloniti.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

|          |         |
|----------|---------|
| Boja     | bijela  |
| Debljina | 0,43 mm |

## List s podacima

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec             |
| ljepilo                            | Gumena smola          |
| Materijal nosača                   | Vinil                 |
| širina                             | 50 mm                 |
| s odvajajućim slojem (liner)       | da                    |
| Oznaka proizvođača                 | 971                   |
| Duljina                            | 33 m                  |
| Snaga lijepljenja na čeliku        | 0,4 N/mm              |
| Temperatura skladištenja           | 15 - 25 °C            |
| relativna vlažnost u skladištu     | 40 - 65 %             |
| vrsta ljepljive trake              | jednostrano           |
| Sposobnost širenja                 | 247 %                 |
| Vlačna čvrstoća                    | 12,31 N/mm            |
| Vrsta proizvoda                    | Traka za podne oznake |