

Garant GRIDLINE

Radionički stol s pokretnim postoljem, visina 850mm s bambus pločom, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923621 1500
GTIN	4062406264482
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 525

Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Podgradnja dubina	700 mm
-------------------	--------

Visina	850 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	165 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Podgradnja širina	1300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

