

SWISS TOOLS

**Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	35 mm
Promjer	25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
Veličina pločice	11 mm

Udaljenost vrha od osi	17 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava