

SWISS TOOLS

**Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

**Tehnički opis**

Promjer	25 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCL
Minimalni $\varnothing$ prebušenja $D_{min}$	32 mm
Ukupna duljina L	35 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava