

Garant**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 35/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	1,2 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina izboja L_1	70 mm
Serija	Power Q
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,55 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,52 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Broj oštrica Z	4
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj

Ø reza D_c	35 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Ø D_3	25 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Interpolacija Ø D_{min}	60 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP