

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4430, tip: TI**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213046 TI
GTIN	4062406267155
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativan** koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ .

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 3 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,8 mm

## Tehnički opis

Tip	TI
Posmak $f_z$ po zubu	0,8 mm
Kutni radijus	1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMU146715ZZER
Vrsta	HB4430
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	3 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	PVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		