

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s 3 dodirne točke, mjerno područje: 10-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	438985 10-20
GTIN	2050002040977
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Mjerenje u tri točke za brzo i sigurno određivanje mjerene vrijednosti.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

#### Dodatni pribor:

Adapter br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440; adapter br. 498954 vel. A5.

### Tehnički opis

Mjerno područje	10 - 20 mm
maksimalna dubina utora	3,5 mm
Oblik mjernog kontakta	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Granica odstupanja	0,02 mm

Snaga mjerenja	1,1 - 1,6 N
minimalna širina utora	1,6 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	75 mm
Preciznost ponavljanja	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	2
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

## Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S

## Pribor

Priključni kabel tip D2	497440 D2
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Adapter sučelja tip A2	498954 A2
Priključni kabel tip D1	497440 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975