

Garant**Pneumatski pištolj AIR, tip: AIR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni zračni pištolj za komprimirani zrak uz vrlo ergonomično rukovanje, površinu otpornu na ogrebotine i otapala radi univerzalne upotrebe. Jednostavna upotreba **izmjenjivih mlaznica**. Okretljiva brzostezna glava otključava se i može učvrstiti na različitim položajima.

Dio isporuke:

Zračni pištolj uklj. čeličnu priključnu spojnicu vel. 1/4 cola, sa 7-dijelnim setom mlaznica br. 080124 vel. AIR.

Napomena:

Odgovarajuće držače pneumatskih pištolja možete pronaći pod br. 080260 vel. H1 i br. 955750. Pojedinačne mlaznice pronaći ćete pod br. 080126.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	15 bar
Vrijednost protoka kod 6 bara	330 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolj

Pribor

Zamjenska mlaznica za zračni pištolj AIR tip 7	080126 7
--	----------

Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 4	080126 4
Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 6	080126 6
Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 1	080126 1
Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 3	080126 3
Easyfix držač pneumatskih pištolja tip 1	955750 1
Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 2	080126 2
Zamjenska mlaznicaza zračni pištolj AIR tip 5	080126 5