



## Električarska izolirajuća traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+** posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

#### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Debljina: 0,18 mm

### Tehnički opis

Debljina	0,18 mm
širina	19 mm
Materijal nosača	PVC folija
relativna vlažnost u skladištu	75 %
Oznaka proizvođača	Scotch® Super 33+
Temperatura skladištenja	10 - 27 °C

## List s podacima

postojanost na temperaturi do	-18 - 90 °C
najkraći rok trajanja	60 mjesec
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Duljina	6 m
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Selotejp