

Garant**Brusna kapica (CER), Zrno 220, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 0511G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553040 0511G
GTIN	4062406271718
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

Keramičko zrno (CER) idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	40000 min ⁻¹
Duljina brusne kapice	11 mm
Oblik	G
Brusne kapice Ø	5 mm

Granulacija	220
Atribut imena proizvoda	Zrno 220
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		