

**6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola S prevlakom TiN, 6-kut: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	643233 10
GTIN	4000896046874
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Vrh nastavka s TiN prevlakom, za visoke sile spajanja i otpornost na trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladno za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:**DIN 7422****Materijal:**

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano, ne ljušti se. Vrh nastavka od specijalnog čelika s TiN oblogom.

Tehnički opis

Imbus	10 mm
Duljina	60 mm
Ø na strani pogona	23 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Standard	DIN 7422
Profil progona	6-kutni odvijač

Izvedba	S prevlakom TiN
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
s kuglastom glavom	ne
s pridržnim prstenom	ne
Vrsta proizvoda	Nastavak za nasadni ključ