



6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački S prevlakom TiN, 6-kut: 14mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	643333 14
GTIN	4000896232307
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Oštrice s oblogom TiN za visoku otpornost na prijanjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladno za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano sigurno od ljuštenja. Oštrica od specijalnog čelika s TiN premazom.

Tehnički opis

Imbus	14 mm
Ø na strani pogona	24,6 mm
Duljina	140 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Standard	DIN 7422
Profil progona	6-kutni odvijač

Izvedba	S prevlakom TiN
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	TiN
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ