

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 26×20G, visina mm / broj ladica: 885/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 26×20G.

Montažna kolica u 30×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930634 ili br. 930636 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Visina	885 mm
maksimalna nosivost	600 kg

širina	750 mm
Broj vrata	0
Bez ostavljanja tragova	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Kučište ladice, korisna visina	600 mm
ComfortClose	ne
Broj ladica	0
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	600 mm
Težina	56 kg
s trakom na odmatanje	da
Kučište ladice, visina	700 mm
Korisna visina	600 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Kučište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm

930634 75

Maska za bravu za GridLine tip HU21

914227 HU21

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X24

951972 30X24